




Hahn Serie 60 AT

RUS Универсальные петли для
металлических дверей

UA Універсальні петлі для
металевих дверей











Инструкция по монтажу · Керівництво з монтажу





Монтаж петли · Монтаж петлі



ⓘ
Анкерные болты
Анкерні гвинти

Ⓢ
Закладные
пластины
Закладні пластини


Инструкция по настройке Налаштування

Регулировка петель только с помощью специалистов, имеющих опыт в сфере производства дверей.


Регулювання петель мають виконувати лише спеціалісти з досвідом в сфері будівництва дверей.




Регулировка прижима створки · Регулювання прижиму створки



Регулировка по горизонтали · Регулювання по горизонталі



Регулировка по высоте · Регулювання по вертикалі




Инструкция по настройке Налаштування

Регулировка петель только с помощью специалистов, имеющих опыт в сфере производства дверей.


Регулювання петель мають виконувати лише спеціалісти з досвідом в сфері будівництва дверей.



Демонтаж на строительной площадке · Демонтаж на будівельному майданчику



Монтаж петли · Монтаж петлі



В стандартной комплектации петля Hahn Serie 60 AT поставляется без элементов крепления. Элементы крепления следует заказывать дополнительно. Петля Hahn Serie 60 AT и элементы крепления оптимально подходят друг к другу. Обращаем внимание, что надлежащая функциональность обеспечивается только в случае применения оригинальных компонентов. В случае применения изделий других производителей, компания Dr. Hahn не несет никаких гарантийных обязательств.

Внимание: Hahn Serie 60 AT предлагается с центрами поворота до 36 мм. В случае самостоятельного увеличения центров поворота, продукт теряет гарантию производителя.

У стандартній комплектції петля Hahn Serie 60 AT поставляється без елементів кріплення. Елементи кріплення слід замовляти додатково. Петля Hahn Serie 60 AT та елементи кріплення оптимально пасують одне до одного. Звертаємо увагу, що належна функціональність забезпечується лише у випадку застосування оригінальних компонентів. У разі застосування виробів інших виробників, компанія Dr. Hahn не несе жодних гарантійних зобов'язань.

Увага: Hahn Serie 60 AT пропонується з центрами обертання до 36 мм. У разі самостійного збільшення центрів обертання, продукт втрачає гарантію виробника.

