



Hahn
KT-N 6R / KT-V 6R



KT-N
6R


KT-V
6R



Новый диапазон наплава 20–25 мм



Универсальные петли для пластиковых дверей



KT-FIX! 



								
	Класс нагрузки	Срок службы	Масса тестовой двери	Огнестойкость	Безопасность	Устойчивость к коррозии	Взломостойкость	Класс петли
	4	7	7	0	1	0/4 (5*)	1	14
	4	7	7	0	1	0/4 (5*)	1	14

Подходят для установки на дверях в эвакуационных проходах.

*Класс коррозии: 5 в соответствии с DIN-норм EN 1670:2007

Класс 0 = неокрашенные/неанодированные дверные петли, класс 4 = Высокая устойчивость к коррозии

Класс 5 = Очень высокая устойчивость к коррозии

 Пояснения к таблице на сайте www.dr-hahn.ru









Hahn KT-N 6R / KT-V 6R

Универсальные
петли для
пластиковых
дверей

- ❶ **KT-SN с креплением к наплаву для большой стабильности**
- ❷ **Быстрый монтаж** – нулевое положение регулировочных установок при поставке
- ❸ **Высокая стойкость против атмосферных воздействий** благодаря современным пластиковым материалам
- ❹ **Горизонтальная регулировка** ± 5 мм недоступно для посторонних
- ❺ **Плавная регулировка прижима створки** с помощью зубчатой втулки Hahn $\pm 2,5$ мм + 0,5 мм резерва в пределах своего диапазона
- ❻ **Дизайн строгих контуров**, соответствующий духу времени
- ❼ **Безупречный вид**
– воротничок втулки скрывает все щели после регулировки
- ❽ **Сертификат надежности SKG**
– интегрированная защита стержня без дополнительных деталей
- ❾ **Вертикальная регулировка плавно из нулевого положения:**
Поднятие + 4 мм
опускание – 3 мм

Другие преимущества

- Регулировка в 6 направлениях одной рукой без приподнимания и снятия двери
- Сертифицированы в системе CE на класс петель 13 – для очень высоких нагрузок.
- Выдерживает вес 160 кг – в зависимости от профиля.
- Высокое качество поверхности при окраске всеми цветами RAL и при особых покрытиях
- 5 диапазоны наплава: 15–20 мм, 16,5 – 21,5 мм, 18–23 мм, 20–25 мм, 22–27 мм
- Прочно держится даже при объемных теплоизолирующих камерах профиля, благодаря удлиненным центрирующим штифтам
- Шарнирный стержень можно демонтировать при навешенной двери, напр., при низком дверном откосе



Новый дизайн – известная гибкость


Надежные продукты с улучшенной техникой и свежим дизайном:

Петли Dr. Hahn премиум-класса KT-N 6R и KT-V 6R своим строгим оформлением подчёркивают красоту привлекательных дверей и убеждают своей первоклассной эффективной техникой монтажа.


Обеим сериям в рамках испытаний на получение знака CE был присвоен класс петель 14 для очень высоких нагрузок. В связи с этим допускается применение этих петель на дверях для запасных выходов. Даже на дверях с объёмными теплоизолирующими камерами гарантировано прочное крепление. Петли обеих серий выдерживают по нормам сертификации вес дверей до 160 кг.

Все работы по юстировке могут выполняться на месте монтажа одним человеком без поднимания и снятия дверной створки. Как это уже давно оправдало себя на практике, петли Dr. Hahn серий KT-N 6R и KT-V 6R плавно регулируются в шести направлениях.

Указания по монтажу




Просверлить отверстия в раме и створке. Учитывать правый/левый тип двери по DIN.




Надеть рамную часть петли на профиль и прикрепить.



Вставить шарнирный элемент с учетом правого или левого типа по DIN.




Прикрепить шурупами створочную часть.



Надеть заглушки.



Указания по установке




Навешивание и снятие двери при угле открытия 90°. В случае необходимости вынуть стержень.



Плавное отрегулировать прижим створки.



Плавная горизонтальная регулировка ± 5 мм.



Вертикальная (по высоте) регулировка плавно из нулевого положения
Поднятие + 4 мм
Опускание - 3 мм.

Привлекательно – надёжно – прочно


Дверь для дома чаще всего подыскивают тщательно и изготавливают по индивидуальному заказу. Она много лет будет служить визитной карточкой здания. Наряду с надёжной работой внимание уделяется также защите от взлома. Петли серий KT-N 6R и KT-V 6R доказали свою надёжность в ходе жёстких испытаний по системе SKG.

Благодаря вновь разработанной форме стержня шарнирная втулка и стержневой элемент образуют стабильное единое целое. Без дополнительных мер стержень петли при закрытой двери надёжно защищён от постороннего проникновения. Форма и цвет делают петли по желанию неприметными или привлекательным акцентом.

Любые цвета RAL и некоторые индивидуальные оттенки металлика позволяют подобрать для каждой двери именно то, что нужно. Новая защитная крышка при покраске позволяет достичь единого цветового решения всех деталей.



Аксессуары и отдельные детали петли



1	Рамная часть петли вкл. шарнирную втулку, белую (указать цвет по RAL)		KT-N / KT-V	Номер артикула по запросу
1	Рамная часть петли вкл. шарнирную втулку, чёрную (указать цвет по RAL)		KT-N / KT-V	Номер артикула по запросу
2	Створочная часть петли	(указать цвет по RAL)		KT-N KT-V
				№ K400B0044 № K500B0002 № K400B0093 № K500B0010
3	Крепежный элемент KT-V FIX		KT-V	№ K500B0011
4	Шарнирный стержень в комплекте		KT-N / KT-V	№ K400B0047
5	Шарнирный стержень, устойчивый к спиливанию		KT-N / KT-V	№ K400B0131
6	Заглушка	Белый Чёрный		KT-N / KT-V KT-N / KT-V
				№ K400K0023 № K400K0024
7	Защитная крышка	(указать цвет по RAL)		KT-N KT-V
				№ K400G0008 № K500G0004
8	Фиксирующий винт (малый) для защитной крышки		KT-N / KT-V	№ E3300802
9	Шуруп-саморез 6,3 x 49		KT-N / KT-V	№ K400E0041
10	Шуруп с утапливаемой головкой 6 x 40		KT-N / KT-V	№ EF9000521
11	Шуруп-саморез для крепления к наплаву профиля		KT-N	№ E3300803
12	Шарнирная втулка с подъемным шпиделем	Белый Чёрный		KT-N / KT-V KT-N / KT-V
				№ K400B0151 № K400B0150
13	Винт с утопленной головкой 5 x 50		KT-N / KT-V	№ K400E0034

Шаблон без трубины		KT-N KT-V	№ T316A0000 № T315A0000
		KT-N KT-V	№ T316A0F02 № T315A0F02
Шаблон со трубиной		KT-N KT-V	№ T316A0001 № T315A0001
		KT-N KT-V	№ T316A0F03 № T315A0F03
Автоматический штанговый шаблон		KT-N KT-V	№ T416A0001 № T415A0001
		KT-N KT-V	№ T416A0F03 № T415A0F03
Ступенчатый шуруп и шуруп с утапливаемой головкой M6 x 18		KT-N/KT-V	№ K450A0006
Вспомогательное устройство для закручивания ступенчатого шурупа		KT-N/KT-V	№ K450A0004



Крепление шурупами








Крепление KT-FIX






*Пожалуйста, указывайте особый цвет (примерно „Inox N“)

Упаковка

Упаковка: 1 петля в коробке

Диапазон прижима створки 17,5 мм (15–20 мм)  	 P470 ■ 0000 P470 ■ 0F00	 P570 ■ 0000 P570 ■ 0F00		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Особый цвет*
Диапазон прижима створки 19 мм (16,5–21,5 мм)  	P475 ■ 0000 P475 ■ 0F00	P575 ■ 0000 P575 ■ 0F00		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Особый цвет*
Диапазон прижима створки 20,5 мм (18–23 мм)  	P480 ■ 0000 P480 ■ 0F00	P580 ■ 0000 P580 ■ 0F00		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Особый цвет*
Диапазон прижима створки 22,5 мм (20–25 мм)  	P485 ■ 0000 P485 ■ 0F00	P585 ■ 0000 P585 ■ 0F00		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Особый цвет*
Диапазон прижима створки 24,5 мм (22–27 мм)  	P490 ■ 0000 P490 ■ 0F00	P590 ■ 0000 P590 ■ 0F00		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Особый цвет*

Упаковка: 24 петли в коробке

Диапазон прижима створки 17,5 мм (15–20 мм)  	P470 ■ V000 P470 ■ VF00	P570 ■ V000 P570 ■ VF00		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Особый цвет*
Диапазон прижима створки 19 мм (16,5–21,5 мм)  	P475 ■ V000 P475 ■ VF00	P575 ■ V000 P575 ■ VF00		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Особый цвет*
Диапазон прижима створки 20,5 мм (18–23 мм)  	P480 ■ V000 P480 ■ VF00	P580 ■ V000 P580 ■ VF00		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Особый цвет*
Диапазон прижима створки 22,5 мм (20–25 мм)  	P485 ■ V000 P485 ■ VF00	P585 ■ V000 P585 ■ VF00		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Особый цвет*
Диапазон прижима створки 24,5 мм (22–27 мм)  	P490 ■ V000 P490 ■ VF00	P590 ■ V000 P590 ■ VF00		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Особый цвет*



Крепление шурупами



Крепление KT-FIX

*Пожалуйста, указывайте особый цвет (примерно „Inox N“)



Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162–170 · D-41189 Mönchengladbach
Postfach 400109 · D-41181 Mönchengladbach
Phone +49(0)2166 954-3 · E-Mail: prodazha@dr-hahn.ru
www.dr-hahn.ru